

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie		
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Multifunktionspumpe 4 in 1</b> <b>WPF 1500 S</b>	<b>30425</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>		
		4011458304257			
	<b>Masterbox Informationen</b>				
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VPE</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>brutto</b>	<b>(Stk.)</b>
43,0	34,0	40,0	14,2	4	
<b>Artikel Informationen</b>					
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VK-Einheit</b>	
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	<b></b>	
32,0	20,5	19,0	2,7 / 3,4	1	

<b>Multifunktionspumpe 4 in 1</b> <b>WPF 1500 S</b>	<b>Menge / Palette:</b>	<b>80</b>
	<b>Menge / LKW:</b>	<b>2.640</b>

### Kurzbeschreibung:

Eine Pumpe neuester Generation: Mit nur einer Pumpe haben Sie alle Vorteile einer normalen Teich-, Filter- oder Bachlaufpumpe vereint mit einer Fontänen-Springbrunnenpumpe. Einfach perfekt für jeden Gartenteich.

Durch den beiliegenden Filterschwamm und dem Zeolithfiltermaterial kann dieses Gerät auch problemlos als tauchbarer Teichfilter eingesetzt werden.

### Technische Daten:

Spannung / Frequenz:	220 - 240 V~ 50 Hz
Motor:	25 Watt
Förderhöhe max.:	2,3 m
Fördermenge max.:	1.500 l/h
max. Eintauchtiefe:	2 m
Anschlusskabel:	10 m / H05RN-F
Pumpenausgang:	47,8 mm (1½" AG)
Korngröße:	3 mm
Max. Temperatur Medium:	35 °C
Teichvolumen:	3.000 l

### Lieferumfang:

1 x Speieranschlussstück (15, 20 & 25 mm)  
 1 x Schlauchanschlussstück (19, 26, 33 & 39 mm)  
 Teleskopsteigrohr, 3 Wasserspieldüsen  
 Filterschwamm und Zeolith Filtermaterial



### Prüfzeichen:

