

# **Produktinformation**

Freibleibend bis Auftragsklarheit

Lieferant	Artikelbezeichnung			Artikelnr./ GTIN	Garantie		
	Multifunktionspumpe 4 in 1			30427	24		
T.I.P.	WPF 3500 S			4011458304271	Monate		
Technische Industrie Produkte GmbH				•			
Siemensstr. 17	Masterbox Informationen						
74915 Waibstadt	Verp	ackungsmaß i	Gewicht (kg)	VPE			
Tel.: 07263-9125-0	Breite	Tiefe	Höhe	brutto	(Stk.)		
Fax: 07263-9125-0	40.0	0.1.0	40.0	111	_		
1 dx. 07203-3123-23	43,0	34,0	40,0	14,4	4		
www.tip-pumpen.de							
	Artikel Informationen						
	Verp	ackungsmaß i	Gewicht (kg)	VK-Einheit			
	Breite	Tiefe	Höhe	net. / brut.	A IV-FIIIIIGIT		

	breite	riere	попе	net. / brut.	
	32,0	20,5	19,0	2,9 / 3,4	1
Multifunktionspumpe 4 in 1		Menge / Palette:		80	
WPF 3500 S		Menge / LKW:		2.640	

#### Kurzbeschreibung:

Eine Pumpe neuester Generation: Mit nur einer Pumpe haben Sie alle Vorteile einer normalen Teich-, Filter- oder Bachlaufpumpe vereint mit einer Springbrunnenpumpe inkl. integriertem Fördermengenregler. Einfach perfekt für jeden Gartenteich.

Durch den beiliegenden Filterschwamm und dem Zeolithfiltermaterial kann dieses Gerät auch problemlos als tauchbarer Teichfilter eingesetzt werden.

## **Technische Daten:**

Spannung / Frequenz: 220 - 240 V~ 50 Hz

Motor: 68 Watt
Förderhöhe max.: 3 m
Fördermenge max.: 3.500 l/h
max. Eintauchtiefe: 2 m

Anschlusskabel: 10 m / H05RN-Pumpenausgang: 47,8 mm (1½" AG)

Korngröße: 4 mm Max. Temperatur Medium: 35 °C Teichvolumen: 8.500 I

## Lieferumfang:

1 x Speieranschlussstück (15, 20 & 25 mm)

1 x Schlauchanschlussstück (19, 26, 33 & 39 mm)

Teleskopsteigrohr, 3 Wasserspieldüsen Filterschwamm und Zeolith Filtermaterial

#### Prüfzeichen:





