

Lieferant	Artikelbezeichnung	Artikelnr./GTIN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Bachlauf- und Filterpumpe</b> <b>BPF 8000 E</b>	<b>30428</b>	<b>24</b> <b>Monate</b>	
		4011458304288		
	<b>Masterbox Informationen</b>			
	<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>
	<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>brutto</b>
56,0	43,0	35,0	20,2	4
<b>Artikel Informationen</b>				
<b>Verpackungsmaß in cm</b>			<b>Gewicht (kg)</b>	<b>VK-Einheit</b>
<b>Breite</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Höhe</b>	<b>net. / brut.</b>	<b></b>
41,6	26,6	15,8	4,1 / 4,8	1
<b>Bachlauf- und Filterpumpe</b> <b>BPF 8000 E</b>		<b>Menge / Palette:</b>		80
		<b>Menge / LKW:</b>		2.640

### Kurzbeschreibung:

Leistungsstarke, besonders energieeffiziente und wartungsfreundliche Bachlaufpumpe mit integrierter Ansaugregulierung für große Fördermengen bei geringem Energiebedarf (Einsparpotential bis zu 25 %). Freistrom-Laufrad für Schmutzwasser bis 6 mm Kongröße machen die standfeste Pumpe unanfällig gegen Verstopfung und ermöglichen filterlosen Betrieb. Keramikwelle und -lager gewährleisten sehr geringen Verschleiß und geräuscharmen Dauerbetrieb. Überlastungsgeschützt durch Thermoschalter, einfache Wartung ohne Werkzeug. Durch Schlauchanschlussstück das alternativ zum Förderleistungsregler montiert werden kann ist diese Pumpe auch trocken (außerhalb des Teiches) aufstellbar.

### Technische Daten:

Spannung / Frequenz: 220 - 240 V~ 50 Hz  
 Motor: 70 Watt  
 Förderhöhe max.: 4,5 m  
 Fördermenge max.: 8.000 l/h  
 max. Eintauchtiefe: 2 m  
 Anschlusskabel: 10 m / H05RN-F  
 Pumpenausgang: 59,61 mm (2" AG)  
 Korngröße: 6 mm  
 Max. Temperatur Medium: 35 °C  
 Teichvolumen: 20.000 l

### Lieferumfang:

2 x drehbares Schlauchanschlussstück (25, 32 & 40 mm)  
 1 x Förderleistungsregler

### Prüfzeichen:

