



HELUTOP® Easy

Die gewindelose Kabelverschraubung für einfache, werkzeuglose und schnelle Montage mit patentiertem Feder / Einrastsystem.

Die Vorteile:

- Kein Montagewerkzeug
- keine Gewindebohrung notwendig
- keine Kontermuttern notwendig
- Gleicher Klemmbereich wie HELUTOP® HT-Serie
- VDE-Zulassung nach DIN EN 62444
- Verschraubung und Kabel werden mit rechtsgängigem Gewinde fixiert
- Auch bei Platzmangel oder wenn das Gehäuseinnere schwer erreichbar ist „easy“ zu montieren
- Die Verschraubung sitzt genauso fest wie eine Verschraubung mit Gewinde
- Der Körper und das Oberteil haben die gleichen Schlüsselweiten
- Großer Wanddickenbereich: 0,5-4,0mm
- Einfache, schnelle Demontage mit Werkzeug, ohne Beschädigung von Verschraubung und Wand

Material

PA 6, V2 nach UL 94
Formdichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)

- halogenfrei

Hinweise

Weitere Farben auf Anfrage: rot RAL 3020, weiß RAL 9003, blau RAL 5015.
Maßangaben Bohrloch $\varnothing = \pm 0,1$

Technische Daten

Schutzart: IP66 / IP68 - 5 bar

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Temperaturbereich kurzzeitig: -30°C bis +150°C

Artikel-Nr. hellgrau RAL 7035	Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001	Artikel-Nr. schwarz RAL 9005	ØBohrloch / Metr.	Kabel-Ø von / bis mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von bis 100	101 - 500	Abnahme von 501 - 1000
908054	908060	908062	16,3 / M16	5,0 - 10,0	22	50	70,00	65,80	60,75
908055	908061	908063	20,3 / M20	6,0 - 12,0	24	50	77,50	72,50	67,50
908368	908383	908385	25,3 / M25	11,0 - 17,0	29	25	105,85	98,60	94,90
908369	908384	908386	32,3 / M32	15,0 - 21,0	36	25	120,35	112,05	107,90

Demontage Werkzeug

Artikel-Nr.	Typ	VPE Stück	Netto EUR/Stück bei Abnahme von 1	2 - 4	5 - 10
908056	Demontage Werkzeug für Ø16 und Ø20	1	75,00	a. A.	a. A.
908387	Demontage Werkzeug für Ø25 und Ø32	1	75,00	a. A.	a. A.

Technische Änderungen vorbehalten.

a. A. = auf Anfrage