



HELUTOP® HT-MS

Die Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- u. Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Messing, vernickelt
Klemmeinsatz: Polyamid PA 6
Formdichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
O-Ring: NBR

Eigenschaften

- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich
- große Klemmbereiche

Hinweise

Angaben zu den einzelnen Prüfungen finden Sie im Kapitel "Technische Informationen". Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg. Näheres entnehmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Daten

Schutzart: IP 68 - 5 bar / IP 69K

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Temperaturbereich kurzzeitig: -40°C bis +150°C

Prüfnorm: EN50262



Abmessungen

- G Größe des Gewindes
- GL Gewindelänge
- SW Schlüsselweite

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe Metr.	Kabel-Ø von / bis mm	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
90760	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6,0	14	50	98,80	88,20	80,90
99960	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	7,0	20	50	120,80	107,90	99,00
90762	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	8,0	22	50	137,00	122,40	112,30
99961	M25 x 1,5	11,0 - 17,0	8,0	27	25	253,50	226,40	207,70
94624	M32 x 1,5	15,0 - 21,0	9,0	34	20	423,00	377,80	346,50
99962	M40 x 1,5	19,0 - 28,0	9,0	43	5	609,70	544,40	499,50
99963	M50 x 1,5	27,0 - 38,0	10,0	58	5	1391,30	1242,30	1139,70
90767	M63 x 1,5	34,0 - 44,0	10,0	64 / 68	5	1631,50	1456,70	1336,50
906199	M63 x 1,5	44,0 - 55,0	10,0	75	5	1980,00	1780,00	1632,00

metrisches Anschlussgewinde - mit Reduziereinsatz

Artikel-Nr.	Größe Metr.	Kabel-Ø von / bis mm	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
903560	M12 x 1,5	2,0 - 5,0	6,0	14	50	98,80	88,20	80,90
903561	M16 x 1,5	2,0 - 6,0	7,0	17 / 18	50	120,80	107,90	99,00
903562	M20 x 1,5	5,0 - 9,0	8,0	22	50	137,00	122,40	112,30
903563	M25 x 1,5	7,0 - 12,0	8,0	24 / 27	25	253,50	226,40	207,70
903564	M32 x 1,5	9,0 - 16,0	9,0	30 / 34	20	423,00	377,80	346,50
903565	M40 x 1,5	12,0 - 20,0	9,0	40 / 43	5	609,70	544,40	499,50
903566	M50 x 1,5	20,0 - 26,0	10,0	50 / 55	5	1391,30	1242,30	1139,70
903567	M63 x 1,5	29,0 - 35,0	14,0	64 / 68	5	1631,50	1456,70	1336,50

Fortsetzung ►

HELUTOP® HT-MS Kabelverschraubung



PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe PG	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
90750	7	3,0 - 6,5	6,0	14	50	78,20	72,30	66,50
90751	9	4,0 - 8,0	6,0	17	50	92,70	85,70	78,80
90752	11	5,0 - 10,0	6,0	20	50	116,20	107,50	98,80
90753	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50	121,60	112,50	103,40
90754	16	10,0 - 14,0	6,5	24	25	141,20	130,60	120,00
90755	21	13,0 - 18,0	7,2	30	25	237,90	220,10	202,20
90756	29	18,0 - 25,0	8,0	40	20	427,90	395,80	363,70
90757	36	30,0 - 32,0	9,0	50	5	817,20	755,90	694,60
90758	42	30,0 - 38,0	12,0	58	5	1170,40	1082,60	994,80
90759	48	34,0 - 44,0	14,0	64	5	1545,10	1429,20	1313,30

NPT-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe NPT	Kabel-Ø von / bis mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
99965	3/8"	4,0 - 8,0	11,5	17 / 19	50	210,80	195,00	179,20
99966	1/2"	6,0 - 12,0	13,0	22	50	320,10	296,10	272,10
99967	3/4"	13,0 - 18,0	13,0	30	25	365,80	338,40	310,90
99968	1"	18,0 - 25,0	13,0	40 / 43	10	560,60	518,60	476,50

Technische Änderungen vorbehalten.