



TE-VC 2340 SA

Nass-Trockensauger

Art.-Nr.: 2342380

Ident.-Nr.: 11014

EAN-Code: 4006825605372

Der ECO Power Sauger TE-VC 2340 SA ist ein hochwertiger, vielseitiger Nass-Trockensauger für gründliche Reinigungsaufgaben. Der starke ECO Motor arbeitet angenehm leise und erzielt dank modernster Komponenten eine herausragende Saugleistung bei bis zu 50% verringertem Verbrauch. Der 40 Liter fassende Edelstahlbehälter bietet viel Volumen für ein breites Spektrum größerer Reinigungsaufgaben rund um Haus und Werkstatt. Dank umfangreichem Zubehör wie dem extralangen 3-Meter-Saugschlauch mit Fehlluftregler, teleskopierbarem Edelstahl-Saugrohr, umschaltbarer Nass-Trocken-Bodendüse, Adapter für den Anschluss von Elektrogeräten, Fugendüse und einer Polsterdüse ist das Gerät für jeden Einsatz gerüstet und dank Lenkrollen zudem mobil einsetzbar.

Ausstattung

- ECO Motor: energieeffizienter und leiser
- 40 Liter Edelstahlbehälter bietet großes Volumen und ist rostfrei
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwerzugänglichen Stellen
- Wasserablassschraube zum schnellen Entleeren des Tanks
- Große Räder und Rollen für den einfachen Transport
- Gerätesteckdose max. 2250 Watt mit Synchronstartfunktion
- Praktische Zubehöralterungen zum sauberen Verstauen
- Inkl. extra langem Saugschlauch (3 m)
- Inkl. stabilem Edelstahlsaugrohr (Teleskop und Fehlluftregler)
- Inkl. Schaumstofffilter zum Nasssaugen
- Inkl. Polsterdüse, Fugendüse und Kombibodendüse
- Inkl. Geräteadapter
- Transportgriff - praktische Trolleyfunktion

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| - Leistung | 1200 W |
| - Max. Saugleistung | 23 kPa |
| - Saugschlauchlänge | 300 cm |
| - Saugschlauchdurchmesser | 36 mm |
| - Behältervolumen | 40 L |
| - Max. Leistung Steckdose 230 V | 2250 W |
| - Schalleistungspegel LWA | 74 dB (A) |
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |

Logistische Daten

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 10.85 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 14.2 kg |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 13.95 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 465 x 376 x 752 mm |
| - Maße Exportkarton | 755 x 462 x 378 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 214 438 490 |

