


Produktinformation

97 32 240

Crimpzange

- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von isolierten Kabelschuhen und isolierten Schrumpfschlauchverbindern sowie unisolierten Quetschkabelschuhen nach DIN 46234
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf



Allgemein

Artikel-Nr.	97 32 240
EAN	4003773079491
Zange	schwarz lackiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	264 g
Abmessungen	240 x 62 x 25 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Anwendung	isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	20 — 10

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten