

Klingeltransformator

Typ: 70 (8 V / 1 A), Typ: 71 (12 V / 0,5 A), Typ: 72 (12 V / 1 A)

Typ: 74 (8 V / 2 A), Typ: 76 (12 V / 1,5 A), Typ: 78 (8 V / 1,5 A)



Beschreibung

- Klingeltransformator zur Montage auf TH-35-Schiene,
- integriertes Thermoelement zur Kurzschlusssicherung in Form eines Thermistors,
- ausgegossene Innenkonstruktion,
- Gehäusehöhe von Schiene: 60 mm, Breite: 2 Module = 35 mm,
- Klemmenblenden für Überputz-Montage im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Typ:	70	71	72	74	76	78
Nenn-Versorgungsspannung:	220 ÷ 240 V AC					
Nenn-Sekundärspannung:	8 V AC	12 V AC	12 V AC	8 V AC	12 V AC	8 V AC
Nenn-Sekundärstrom:	1 A	0,5 A	1 A	2 A	1,5 A	1,5 A
Abmessungen:	90 x 35 x 60 mm					
Gewicht:	0,34 kg	0,33 kg	0,35 kg	0,36 kg	0,36 kg	0,35 kg