



### Schlüssel-Schalter, Wechsler 2 Positionen, Aufdruck '1' und '2' AP W.1 grau

Schlüssel-Wechselschalter mit Aufdruck AP, getrennte Eingangsklemmen, IP55, mit Schloss - ungleiche Schließungen. Für zentrale Schließanlagen, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 2 Stellungen abziehbar, mit Aufdruck für EIN/AUS, mit Schraubklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

32713505

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- für zentrale Schließanlagen
- mit Aufdruck für EIN/AUS
- mit 2 Schlüsseln
- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
- mit Schraubklemmen
- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.



IP55

#### Technische Merkmale

Nennspannung	240 V AC
Schaltstrom	10 A
Betriebstemperatur	-40/60 °C
Farbe-aufgelöst	grau/lichtgrau matt
Haupt-Designlinie	Berker W.1