



Artikelnummer 1506980
EAN 4007123641673

BESCHREIBUNG

- Leistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.
- Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.
- Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.
- Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.
- Belastbar bis 16 A/3500 W.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

TECHNISCHE DATEN

Mit Überspannungsschutz	true	Schutzart (IP)	IP20
Max. Strombelastbarkeit	16 A		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Im Verkaufskarton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	8,7 cm x 7 cm x 6,5 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.23 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.1 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	11 cm x 8 cm x 9,5 cm