



10" 4-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt

Power-LED, ohne Überspannungsschutz, 1,8 m Stromkabel, 1 HE

Part No.: **714020**

Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 10" Schränken und Wandverteilern montieren.

Merkmale:

- Anzahl Steckdosen: 4
- Stromeingang: linksseitig
- 10" Rackmount
- Montage: Rückseite
- Steckertyp: IEC 60884
- Kontrollfunktionen: keine
- Schutzfunktionen: kein Überspannungsschutz
- Farbe & Material: schwarzes Aluminium
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90%
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

- 1 HE Rackmount
- Steckertyp: IEC60884
- Anzahl Steckdosen: 4
- Kabelspezifikation: Standard-Stromkabel, 1,8 m
- Abmessungen: 254 x 44 x 44 mm (L x B x H)
- Nennspannung: 250 V
- Ausgangsstrom: Max. Ausgangsstrom 15 A

