



# 12-fach Steckdosenleiste, Schuko, vertikale Rackmontage

Kippschalter, ohne Überspannungsschutz, 1,6 m Stromkabel

Part No.: **711449**

Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich vertikal in 19" Schränken und Wandverteilern montieren.

## Merkmale:

- Anzahl Steckdosen: 12
- Stromeingang: linksseitig
- Montage: Rückseite
- Stromsteckertyp: IEC 60884
- Kontrollfunktionen: Kippschalter
- Farbe & Material: schwarzes Aluminium
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10 - 90%
- 3 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

- Steckertyp: IEC60884
- Anzahl Steckdosen: 12
- Kabelspezifikation: Standard-Stromkabel, 1,6 m
- Abmessungen: 640 x 44 x 63 mm (L x B x H)
- Nennstrom: 250V
- Max. Ausgangsleistung: 16 A



