

DCP711

Funk-Klingeltaster mit LED-Bestätigungslicht – Rund, Weiß

Der Honeywell DCP711 Funk-Klingeltaster verbindet hohe Funktionalität mit einem erstklassigen Design. Zur Funktionsanzeige ist er mit einem LED-Bestätigungslicht ausgestattet, die Secret-Knock-Funktion spielt eine andere Melodie wenn ein Familienmitglied oder Freund an der Tür ist.



Packungsinhalt:

1 x Funk-Klingeltaster, 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

Wichtige Funktionen und Vorteile:

Unbesorgtheit - Unbesorgtheit für die Besucher dank eines LED-Bestätigungslichts am Taster und Unbesorgtheit für Sie durch die Secret-Knock-Funktion, die eine andere Melodie spielt, wenn ein Familienmitglied oder ein Freund an der Tür steht. Für absolute Unbesorgtheit können Sie Ihren Türgong mithilfe der Honeywell ActivLink™ Technologie mit Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbinden und damit Ihr eigenes maßgeschneidertes Hausalarm- und Warnsystem einrichten.

Einfach zu installieren ... - Alle Taster und Zubehörteile von Honeywell sind einfach zu installieren. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich. Natürlich gewähren wir auf unsere Produkte 2 Jahre Garantie.

Technische Daten:

Funk-Klingeltaster	
Farbe	Weiß
Wandmontage	Optional
Schraubenlose Montage möglich (Klebe pads)	Ja
Frequenz / Funkreichweite*	868MHz / 200m
Optische Signalanzeige	LED-Bestätigungslicht
Stromversorgung	Batterie: 1 x CR2032 (3V) - (enthalten)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie / Leicht zu öffnendes Batteriefach
Taster-Design	Rund
Namensschild Taster	Nein
IP-Schutzart	IP55
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	-20°C zur +50°C/-20°C zur +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	42 (h) x 42 (b) x 18.5 (t) / 16 (g)
Befestigungen	Halterungen / Schrauben / Klebe pads

Packung	
EAN-Code / EAN-Code Standardverpackung	5004100967831 / 5004100967848
Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)	83 (h) x 146 (b) x 30 (t) / 108 (g)
Standardpackungsgröße	6

* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

livewell.honeywell.com | © 2015 Honeywell International Inc.