

## DCP711G

### Funk-Klingeltaster mit LED-Bestätigungslicht – Rund, Grau

Der Honeywell DCP311 Funk-Klingeltaster verbindet hohe Funktionalität mit einem erstklassigen Design. Zur Funktionsanzeige ist er mit einem LED-Bestätigungslicht ausgestattet, die Secret-Knock-Funktion spielt eine andere Melodie wenn ein Familienmitglied oder Freund an der Tür ist.



### Packungsinhalt:

1 x Funk-Klingeltaster, 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

### Wichtige Funktionen und Vorteile:

**Unbesorgtheit** - Unbesorgtheit für die Besucher dank eines LED-Bestätigungslichts am Taster und Unbesorgtheit für Sie durch die Secret-Knock-Funktion, die eine andere Melodie spielt, wenn ein Familienmitglied oder ein Freund an der Tür steht. Für absolute Unbesorgtheit können Sie Ihren Türgong mithilfe der Honeywell ActivLink™ Technologie mit Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell verbinden und damit Ihr eigenes maßgeschneidertes Hausalarm- und Warnsystem einrichten.

**Einfach zu installieren** ... - Alle Taster und Zubehörteile von Honeywell sind einfach zu installieren. Mit der optional schraubenlosen Installation und einem einfach zu öffnenden Batteriefach ist eine Montage in nur wenigen Minuten möglich. Natürlich gewähren wir auf unsere Produkte 2 Jahre Garantie.

### Technische Daten:

<b>Funk-Klingeltaster</b>	
Farbe	Grau
Wall mounted	Optional
Screwless mounting option (Sticky pads)	Ja
Frequenz / Funkreichweite*	868MHz / 200m
Optische Signalanzeige	LED-Bestätigungslicht
Stromversorgung	Batterie: 1 x CR2032 (3V) - (included)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Battery Features	Anzeige schwache Batterie / Leicht zu öffnendes Batteriefach
Taster-Design	Round
Push Name Plate	Nein
IP-Schutzart	IP55
Operating Temperature/Storage Temperature	-20°C to +50°C/-20°C to +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	42 (h) x 42 (b) x 18.5 (t) / 16 (g)
Befestigungen	Halterungen / Schrauben / Sticky Pads

<b>Packung</b>	
EAN-Code / Standard Pack EAN Code	5004100967855 / 5004100967862
Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)	83 (h) x 146 (b) x 30 (t) / 108 (g)
Standardpackungsgröße	6

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

[livewell.honeywell.com](http://livewell.honeywell.com) | © 2015 Honeywell International Inc.