


Produktdatenblatt

PHILIPS



66227400 LED T8 600mm 8W G13 CW 1CT/4

LED Lampe als Ersatz fuer herkoemmliche T8 Leuchtstofflampen. Ideal fuer den privaten und professionellen Gebrauch z.B. Flur-Regal-, Vitrinenbeleuchtung, Parkhaus-, Kuehlhaus-, Treppenhausbeleuchtung.
Eine schlechte Lichtqualitaet kann die Gesundheit der Augen beeintraechtigen. Es ist wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Philips LED-Lampen erfuellen strenge Pruefkriterien, um sicherzustellen, dass sie unseren Anforderungen an den Sehkomfort entsprechen.â€

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	8
Ersatzwattage	18
Socket	G13
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	800
Kelvin	4000
Schalthauefigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausfuhr.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A+
-----------	----

Codes

EAN Artikel	8718696662274
Bestellnummer (EOC)	871869666227400

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	110
Artikel mit Verpackung / g	265

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

VerpackungsmaeÙe

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	60,25	2,8	2,78
Verpackung in cm (H/B/T)	66,9	3,7	3,7

Verschiedenes

Typ	LEDtube
-----	---------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021

Signify GmbH

Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.