

Datenblatt

Dreifachsteckdose mit Power USB Steckdose und Universalstecker

Art. Nr. 67335000 (IV)
Art. Nr. 67335500 (EV)

10.02.2016

Spannungsbereich: max. 30 Volt
Strombelastung: max. 16 Ampere bei 12 Volt
max. 10 Ampere bei 24 Volt

Material Dreifachdose:

Gehäuse: Polycarbonat
Temperaturbelastung: max. 135 °C

Kontakt: kompl. Metallsteckdose

Material Stecker:

Gehäuse: Polycarbonat
Temperaturbelastung: max. 135 °C

Anschlussfeder: Cu Sn 6
Oberfläche: blank gebeizt

Kontaktfeder: Cu Zn 37 F45
Oberfläche: gal. Ni 5

Steckerstift: Cu Zn 40 Pb 2
Oberfläche: gal. Ni 5

Kabel: Flachleitung 2,0m (2x1,5 mm²)

Dreifachsteckdose mit Power USB Steckdose und Universalstecker

Art. Nr. 67335000 (IV)

Art. Nr. 67335500 (EV)

10.02.2016

USB Steckdose:

Spannungsbereich:	8 – 34 Volt
Spannungsausgang:	5 Volt
Ausgangsstrom max.:	3 A
Stromaufnahme:	< 5 mA (Leerlauf)
Überlastschutz:	ja
Übertemperaturschutz:	ja
Verpolungsschutz:	ja

