

Leisehäcksler

SDL 2800 EVO

Hohe Leistung - wenig Lärm



Laubeinfalltrichter

Rechts / Linkslauf

Stabiler Rohrrahmen

Großer Auffangbehälter

X.XXX,-
Preis inkl. MwSt.



A: 72 B: 91 C: 92

SPEZIFIKATIONEN

Motor / Leistung	230 V, 2.800 Watt, 2.850 /Min.
Astdurchmesser	max. 45 mm
Chassis	Stahl/Kunststoff
Geräuschpegel	92 dB(A)
Fangeinrichtung	Robuste Fangbox
Beschreibung	Messersystem: Messerwalze Motorschutzschalter, Nullspannungsschalter Vibrationsfreier Selbststeinzug Wiederanlaufsicherung Transportgriff Stopfkeil

A: Schalldruckpegel gemessen LpA (dB) B: Schallleistungspegel LwA (dB) C: Schallleistungspegel garantiert LwAg (dB)

