



DIGITRADIO 306

DAB+/UKW-Designradio mit Bassreflex-Holzgehäuse

EAN	Art.-Nr.	Gewicht brutto	Gewicht netto	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588001091	0000/4991	1.83 kg	1.34 kg	22.00 x 13.60 x 14.50 cm	29.70 x 17.60 x 17.90 cm

ANSCHLÜSSE	RADIO / EMPFANG	DIGITRADIO 306, Netzteil (9 V / 1,6 A), Bedienungsanleitung
Audio-Eingang analog: 1	Digital Band III, DAB, DAB+: 174 - 240 MHz	
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1	Analog UKW: 87.5 - 108 MHz	
AUDIO	Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne	
Mono-Lautsprecher: Ja	SONSTIGE FEATURES	
BEDIENUNG/KOMFORT	Programmspeicher Favoriten UKW: 10	
Sleeptimer: Ja	Programmspeicher Favoriten DAB+: 10	
Snooze-Funktion: Ja	STROMVERSORGUNG	
Wecktimer: Ja	Nennspannung: 230 V	
DISPLAY	Frequenz: 50 Hz	
Local dimming: Ja	Netzteil: DC 9 V / 1600 mA	
GEHÄUSE / FRONT	UMGEBUNG	
Holzgehäuse: Ja	Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Aluminiumfront: Ja	Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C	
LAUTSPRECHER	LIEFERUMFANG	
Ausgangsleistung: 5 W (RMS)		

KEYFEATURES	
DAB+	Uhr
UKW / RDS	Wecker / Sleeptimer