



Riing 12 LED RGB



Eigenschaften

- Das Hydrauliklager sorgt für einen leisen Betrieb
- Konzentrierter Luftstrom
- Wind Blocker Rahmen
- 256 verschiedene, auswählbare Farben
- Anti-Vibrationssystem
- Durch den beiliegenden Fancontroller können Lüftergeschwindigkeit & Farbe eingestellt werden

Technische Daten

Abmessungen	120 x 120 x 25 mm
Startspannung	9.0 V
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.21 A
Eingangsleistung	2.52 W
Lüftergeschwindigkeit	800 ~ 1500 R.P.M 400~1000 R.P.M (Low Noise Mode)
Max. Luftdruck	0.57 ~ 2.01 mm-H2O
Max. Luftdurchfluss	22.14 ~ 40.6 CFM
Geräuschpegel	18.5 ~ 26.4 dB-A
Lager	Hydrauliklager
Lebenserwartung	Mindestens 40.000 Stunden
Anschluss	4 PIN
Gewicht	161.1 g