



Riing 14 LED RGB Set of 3 Fans



Eigenschaften

- Die Hydrauliklager sorgen für einen leisen Betrieb
- PWM
- Konzentrierter Luftstrom
- Wind Blocker Rahmen
- 256 verschiedene, auswählbare Farben
- Anti-Vibrationssystem
- Durch den beiliegenden Fancontroller können Lüftergeschwindigkeit & Farbe eingestellt werden



Technische Daten

Abmessungen	140 x 140 x 25 mm
Startspannung	9.0 V
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0.26 A
Eingangsleistung	3.12 W
Lüftergeschwindigkeit	800 ~ 1400 R.P.M 600~1100 R.P.M (Low Noise Mode)
Max. Luftdruck	0.515 ~ 1.58 mm-H2O
Max. Luftdurchfluss	29.229~ 51.15 CFM
Geräuschpegel	19 ~ 28.1 dB-A
Lager	Hydrauliklager
Lebenserwartung	Mindestens 40.000 Stunden
Anschluss	4P PWM (Controller To M/B) 2510-5P (Fan To Controller)
Gewicht	191.6 g