

RRS1200-K

Features

- Leistungsstarke 1200W Säbelsäge, ideal für Schnitte in Holz, Kunststoff, Metallrohre und -profile
- 30 mm Hublänge für schnellsten Sägefortschritt
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Beweglicher Sägeanschlag für optimale Sägeleistung
- Anti-Vibrations-Handgriff - reduziert Vibrationen für angenehmes Arbeiten
- GripZone™ – gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten



SPECIFICATION (1)	RRS1200-K
Leerlauf-Drehzahl (min-<special id="32" />)	0-3000
Geliefert in	Transportkoffer
Artikelnummer	5133002473
Gewicht (kg)	5.25
Leistungsaufnahme (W)	1200
Max. Schnittleistung in Holz (mm)	200
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	20
Max. Schnittleistung in Stahl (mm)	20
Hublänge (mm)	30