



WT1010H Set 230V

Item No: T0053438699N

1-Kanal-Lötstationen Set, 150 W mit
LötKolben WP 120

KEY FEATURES

- + WP 120 (120 W): Der Allrounder mit Power-Response Lötspitze. XT Lötspitzenfamilie und XT Lötstempel
- + Intuitive Bedienung durch klare Menüführung
- + Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- + Hohe Funktionalität und Flexibilität - Vielzahl von Werkzeugen anschließbar
- + Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar
- + OFF Zeit, Prozessfenster, Verriegelungsfunktion, Offset

Kompakt. Leistungsstark. Vielseitig.



TECHNISCHE DATEN

Höhe	101mm
Länge	149mm
Abmessungen L x B x H	149.0 x 138.0 x 101.0mm
Potentialausgleichsbuchse	Über 3,5mm Schaltklinkenbuchse an der Vorderseite des Geräts
ESD-sicher	Ja
Schnittstelle	One Switching Output
Anzahl an Kanälen	1
Leistung	150 W
Temperaturgenauigkeit °C	± 9°C
Temperaturgenauigkeit °F	± 17°F
Temperaturbereich °C	50 - 550 °C
Temperaturbereich °F	150 - 950 °F
Temperaturstabilität °C	± 2°C
Temperaturstabilität °F	± 4°F
Spitzentyp	WT
Spannung	230V (50 Hz)
Gewicht (Katalog)	3.00 kg
Produktfamilie	WT Line Lötstationen