



Artikelnummer 1508220  
EAN 4007123636327

## BESCHREIBUNG

- Robuster Fußschalter mit 1,5 m flexibler Steuerleitung.
- Praktische Schaltzustandsanzeige am externen Schalter.
- Schaltbare Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, max. 3500 W.

## TECHNISCHE DATEN

Kabellänge	1,5 m	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Mit Ein-/Ausschalter	true	Schutzart (IP)	IP20

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Im Verkaufskarton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	8,2 cm x 8,2 cm x 12 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.29 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.26 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	8,3 cm x 8,3 cm x 12,5 cm