

KS 15195 W



Kühlschrank mit 4*-Gefrierfach, 84,0 cm Höhe, weiß

EAN 4040729151955

- Nutzinhalt gesamt: 86,0 l
- Nutzinhalt Kühlen: 79,0 l
- Nutzinhalt Gefrieren: 7,0 l
- Abtauung Kühlraum: automatisch
- Abtauung Gefrierraum: manuell
- Kühlen: höhenverstellbare Ablagen: 1 Stück, Gemüsefächer: 1 Stück, Türablagen: 3 Stück



Technische Daten

Energieverbrauch Jahr	126,0 kWh
Energieverbrauch/24h	0,4 kW
Gefrierleistung	2,0 kg/24h
Lagerzeit bei Störung	10 h
Sternekenzeichnung	4
Türanschlag wechselbar	Ja
Höhenverstellbare FüÙe vorne	Ja
Steuerung	mechanisch
Steuerung Lage	in Beleuchtungseinheit
Farbe Interieur	transparent blau
Eiertablett	1
Reinigungsinstrument	Ja
Handgriff-Typ	Griffmulde
Handgriff-Material	Plastik
Verstellbares Thermostat	Ja
Thermostat Stufen	0-7

Kühlmittel	R600a
Klimaklasse	ST
Steckertyp	Schukostecker
Länge Anschlusskabel	155,0 cm
Anschlusswert	0,8 W
Schalleistung	41 dB
Spannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz
Gerätehöhe	840 mm
Gerätebreite	480 mm
Gerätetiefe	495 mm
Verpackung Höhe	875 mm
Verpackung Breite	500 mm
Verpackung Tiefe	540 mm
Nettogewicht	24,0 kg
Bruttogewicht	26,0 kg
Containermenge	275