



Technische Daten

Artikelnummer	0201112
Beschreibung	HDTV Receiver (DVB-S2)
Anzahl der Kanäle	4000
Display	4-stellig Display
DiSEqC	1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
EPG (Elektronischer Programmführer)	ja
Timer Funktion	ja
Unicable tauglich	ja
Scart Ausgang	1x (TV oder VCR)
S/PDIF (Digitaler Audioausgang)	ja (koaxial)
HDMI Ausgang	bis 1080p (Full HD)
USB 2.0 Anschluss	ja
Video Wiedergabeformate	3gp, avi, dat, div, divx, m2t1, m2ts, mkv, mov, mp4, mpa, mpe, mpeg, mpg, tp, trp, vob
Bilder Wiedergabeformate	bmp, png, jpg, jpeg, jpe
Musik Wiedergabeformate	mp3, aac, wma, wav
Antennenanschluss	LNB In
Netzschalter	ja
Spannungsversorgung	AC 100~240V
Stromverbrauch im Standby	< 0,5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb	max. 12 Watt
Abmessungen (B/T/H)	220 x 140 x 40 mm
Gewicht	525 g
Lieferumfang	Megasat HD 601 V2, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
Verpackungseinheit	10 Stück

Leistungsmerkmale

- HD Satelliten Receiver mit Full HD Auflösung.
- Vorprogrammiert und sofort einsatzbereit.
- USB Anschluss zur Medienwiedergabe. Spielen Sie Filme und Musik direkt vom Receiver ab.
- Übersichtliche Fernbedienung.

