

1-2-3 Profi-Stapelkarre

Art.-Nr. 100054

EAN 4039703100546

VE: 16 Stück



- ✓ TÜV/GS geprüft
- ✓ Pulverbeschichtete
Stahlschweißkonstruktion
- ✓ Max. Tragkraft 200 kg
- ✓ Kugelgelagerte
Luftbereifung 260 x 85 mm
- ✓ Klappbare Ladeschaufel
- ✓ Platzsparend einschiebbar
- ✓ Ladeschaufel mit Radschutz
- ✓ Sicherheitsgriffe mit
Handschutzbügeln



Kontakt
Hoenbergstrasse 2 A • 65555 Limburg
Tel 06431/977 65-0 • Fax 06431/977 65-10
E-Mail: info@probautec.de • www.probautec.de