

# Alarmsirene

Artikel-Nr.: 142801A0



## Produkteigenschaften

- Akustische und optische Signalisierung im Alarmfall über Piezo-Lautsprecher und LEDs
- Lauter Signalton mit  $\geq 90$  dB @ 1 m Entfernung sowie rot leuchtende LED-Signalleuchten stellen eine frühzeitige Warnung sicher
- Signaltöne zum Scharf- und Unscharfschalten der Sicherheitslösung möglich
- Auswahl zwischen unterschiedlichen Signaltönen und Alarmdauer möglich
- Sabotagekontakt zur Erkennung von Manipulation oder Demontage
- Flexible und einfache Wand- oder Deckenmontage außerhalb direkter Reichweite eines Einbrechers durch mitgelieferte Schrauben und Dübel
- Optik ähnlich Rauchwarnmelder
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
  - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
  - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
  - Partnerlösungen von Drittanbietern

## Technische Daten

Versorgungsspannung	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (Ø x H)	124 x 45 mm
Gewicht	136 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m

## Logistische Daten

Artikelnummer	142801A0
EAN-Code	4047976428014
Kurzbezeichnung	HmIP-ASIR
Verpackungseinheit	32
Maße Verpackung	184 x 140 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	345,4 g

## Lieferumfang

Homematic IP Alarmsirene

Deckenhalterung

1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (3x)

Montagematerial (Schrauben (2x) und Dübel (2x))

Bedienungsanleitung