

65500405	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FLEXILOK M	

SILVYN® FLEXILOK M ist eine einteilige Schlauchverschraubung mit schnell Verschluss für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Sie ist passend für den Schlauch Typ SILVYN® FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, Schaltschrankbau, Gebäudeinstallation und kann nach BS6853 im Interieur- und Exterieur Bereich (Kategorie II) verwendet werden.



Material:	Gehäuse - PA66
Eigenschaften:	Schnelle Montage Schmales Design Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche Phosphor-, Schwefel- und Halogenfrei Selbstverlöschend nach DIN EN 61386 Flammklasse: V2 nach UL94 Sauerstoffindex: LOI = 28% Rauchentwicklung: Ao=0,03 Toxizitätsindex: nach NES713 = 10 Annex B nach BS6853 = 1,55
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C
Farbe:	Grau (RAL 7031) Schwarz (UV-Beständig)
Norm Referenz:	 UL FILENUMBER E308201
Schutzart:	IP66

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB65500405DE Version: 04	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

65500405	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FLEXILOK M	

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Gewinde	Schlauch Durchmesser mm	Gesamt länge mm	Gewinde länge mm	Außen Durchmesser mm	Innen Durchmesser mm
SILVYN® FLEXILOK M Schwarz						
6550 0403	M 12x1,5	10	35,0	9,0	16,0	8,0
6550 0405	M 16x1,5/1	13	43,0	12,0	20,0	11,0
6550 0425	M 16x1,5/2	16	45,0	12,0	23,0	11,0
6550 0415	M 20x1,5/1	13	44,0	14,0	20,0	11,0
6550 0435	M 20x1,5/2	16	46,0	14,0	23,0	14,5
6550 0445	M 20x1,5/3	21	49,0	14,0	29,0	14,5
6550 0455	M 25x1,5	28	54,0	15,0	36,0	19,5
6550 0465	M 32x1,5	34	58,0	16,0	43,0	26,5
6550 0458	M 40x1,5	42	63,0	16,0	54,0	32,5
6550 0459	M 50x1,5	54	70,0	16,0	68,0	42,0
6550 0468	M 63x1,5	54	70,0	16,0	68,0	53,0
SILVYN® FLEXILOK M Grau						
6550 0404	M 12x1,5	10	35,0	9,0	16,0	8,0
6550 0600	M 16x1,5/1	13	43,0	12,0	20,0	11,0
6550 0420	M 16x1,5/2	16	45,0	12,0	23,0	11,0
6550 0410	M 20x1,5/1	13	44,0	14,0	20,0	11,0
6550 0430	M 20x1,5/2	16	46,0	14,0	23,0	14,5
6550 0440	M 20x1,5/3	21	49,0	14,0	29,0	14,5
6550 0610	M 25x1,5	28	54,0	15,0	36,0	19,5
6550 0460	M 32x1,5	34	58,0	16,0	43,0	26,5
6550 0466	M 40x1,5	42	63,0	16,0	54,0	32,5
6550 0467	M 50x1,5	54	70,0	16,0	68,0	42,0
6550 0469	M 63x1,5	54	70,0	16,0	68,0	53,0

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB65500405DE Version: 04	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------