

SILVYN® KCLICK-RH

SILVYN® KCLICK-RH - Schutzschlauch Halterung für SILVYN® RILL

Info

Neues Design



Temperaturbeständig



Montagezeit

Nutzen

- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Ausreißsichere Verbindung
- Kein Durchhang beim Schlauch
- Keine verlierbaren Teile

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

Produkteigenschaften

- Schlagfestes Polyamid
- Einteiliger Schlauchhalter
- Zur Montage auf C-Profilschiene geeignet
- Stapelbar

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Aufbau

Einteiliger Schlauchhalter mit M5/M6 Schraubloch zur Fixierung

Letzte Änderung (24.08.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK-RH**Technische Daten**

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 ETIM 5.0 Class-Description: Halter für Schutzschläuche
Lieferfarbe:	Grau RAL 7001 Schwarz RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA6
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.



SILVYN® KLICK-RH

Artikelnummer	Nenngröße	Bohrungs-Ø mm	Passend zu SILVYN® RILL
SILVYN® KLICK-RH grau			
65500630	10	5	10
65500631	13	5	1 - 3
65500632	16	6	16
65500633	18	6	18
65500634	21	6	21
65500635	28	6	28
65500636	34	6	34
65500637	42	6	42
65500638	54	6	54
SILVYN® KLICK-RH schwarz			
65500639	10	5	10
65500640	13	5	1 - 3
65500641	16	6	16
65500642	18	6	18
65500643	21	6	21
65500644	28	6	28
65500645	34	6	34
65500646	42	6	42
65500647	54	6	54