



DATENBLATT	64400200
SILVYN® HFX	gültig ab : 14.09.2004

Der Schutzschlauch SILVYN® HFX besteht aus einer druckfesten Metallkern-Einlage aus hochwertig verzinktem Bandstahl und wird von einem glatten, wasserdichten Kunststoffmantel umgeben. Der Schlauch ist besonders geeignet für Orte, wo die öffentliche Sicherheit und Brandschadenbegrenzung Hauptanforderungen sind, z.B. Flughäfen, öffentliche Gebäude, Maschinenbau.



Material: Metallkern aus hochwertig verzinktem Bandstahl
glatter, wasserdichter Mantel aus Polyurethan

Eigenschaften: flexibel
druck- und schlagfest
luft- und wasserdicht
abriebfest
weichmacherfrei
halogenfrei
mineralöl- und benzinfest

Beständigkeit: Ozon
UV
Strahlung
Witterung

Temperaturbereich: von - 34°C bis + 105°C

Farbe: schwarz

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Schlauch	Durchmesser mm		min. Biegeradius mm	
		innen	außen	statisch	dynamisch
6440 0200	SILVYN® HFX 5/16"	10,1	14,4	50	65
6440 0210	SILVYN® HFX 3/8"	12,6	17,8	60	85
6440 0220	SILVYN® HFX 1/2"	16,0	21,1	75	110
6440 0230	SILVYN® HFX 3/4"	21,0	26,4	90	140
6440 0240	SILVYN® HFX 1"	26,5	33,1	120	170
6440 0250	SILVYN® HFX 1 1/4"	35,1	41,8	135	215

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB64400200_2DE	Blatt 1 von 2
---	--------------------------	---------------



DATENBLATT	64400200
SILVYN® HFX	gültig ab : 14.09.2004

Passende Verschraubungen/Zubehör:

SILVYN® AMG-M; AMHW-M; AMW-M; ADG; ADHW; ADW; FDG; FDHW; FDW; TB-E

Schutzart:

SILVYN® HFX mit AMG-M; AMHW-M; AMW-M; ADG; ADHW; ADW; FDG; FDHW; FDW; TB-E **IP 67**

Zuordnungstabellen:

Schlauch	Schlauch-Verschraubung gerade	Schlauch-Verschraubung 45°	Schlauch-Verschraubung 90°
SILVYN® HFX 5/16"	AMG-M 16/1x1,5		
SILVYN® HFX 3/8"	AMG-M 16/2x1,5	AMHW-M 16x1,5	AMW-M 16x1,5
SILVYN® HFX 1/2"	AMG-M 20x1,5	AMHW-M 20x1,5	AMW-M 20x1,5
SILVYN® HFX 3/4"	AMG-M 25x1,5	AMHW-M 25x1,5	AMW-M 25x1,5
SILVYN® HFX 1"	AMG-M 32x1,5	AMHW-M 32x1,5	AMW-M 32x1,5
SILVYN® HFX 1 1/4"	AMG-M 40x1,5	AMHW-M 40x1,5	AMW-M 40x1,5

Schlauch	Schlauch-Verschraubung gerade	Schlauch-Verschraubung 45°	Schlauch-Verschraubung 90°
SILVYN® HFX 5/16"	ADG-9		
SILVYN® HFX 3/8"	ADG-11 / 13,5	ADHW-11 / 13,5	ADW-11 / 13,5
SILVYN® HFX 1/2"	ADG-16	ADHW-16	ADW-16
SILVYN® HFX 3/4"	ADG-21	ADHW-21	ADW-21
SILVYN® HFX 1"	ADG-29	ADHW-29	ADW-29
SILVYN® HFX 1 1/4"	ADG-36	ADHW-36	ADW-36

Schlauch	Schlauch-Verschraubung gerade	Schlauch-Verschraubung 45°	Schlauch-Verschraubung 90°	Erdungshülse Endtülle
SILVYN® HFX 5/16"	FDG-9			TB-E 9
SILVYN® HFX 3/8"	FDG 11 / 13,5	FDHW-11 / 13,5	FDW-11 / 13,5	TB-E 11/13,5
SILVYN® HFX 1/2"	FDG-16	FDHW-16	FDW-16	TB-E 16
SILVYN® HFX 3/4"	FDG-21	FDHW-21	FDW-21	TB-E 21
SILVYN® HFX 1"	FDG-29	FDHW-29	FDW-29	TB-E 29
SILVYN® HFX 1 1/4"	FDG-36	FDHW-36	FDW-36	TB-E 36

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB64400200_2DE	Blatt 2 von 2
---	--------------------------	---------------