

## SILVYN® OR

SILVYN® OR ist ein flüssigkeitsdichter, ölresistenter Schutzschlauch mit einfach gefalztem Metallschlauch und Spezial PVC Mantel



Wasserdicht



Temperaturbeständig



Robust



Mechanische Beständigkeit

### Nutzen

Schützt vor Flüssigkeiten

Zugfest

Robust

Erhöht trittfest

Weitgehend öl- und säurebeständig

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau

Anlagenbau

Transformatorenbau

Bahnanwendungen

Papierindustrie

### Aufbau

Wendelgewickelter schwerer Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil

Kunststoffummantelung

### Bemerkung

VPE = 10m (auf Anfrage)

**SILVYN® OR****Technische Daten**

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Metall-Schutzschlauch
Auf Anfrage:	Größere Längen auf Trommeln 10m Ringe lieferbar
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	Stahl verzinkt mit Spezial PVC Mantel
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C Kurzzeitig bis +120°C

**Hinweis**

\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.



**SILVYN® OR**

Artikelnummer	Nenngröße	ID x AD mm	Biegeradius mm
SILVYN® OR			
61712840	3/8"	12,6 x 17,8	85
61712850	1/2"	16 x 21,1	110
61712860	3/4"	21 x 26,4	140
61712870	1"	26,5 x 33	170
61712880	1 1/4"	35,1 x 41,8	215
61712890	1 1/2"	40,3 x 47,8	250
61712900	2"	51,6 x 59,9	300

Letzte Änderung (24.08.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16