

SILVYN® MSK-M EE

Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Höchste Kabelabdichtung
Schnelle und einfache Montage
Großer Klemmbereich
Verdrehsicher



Großer Klemmbereich



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Robust



Integrierte SKINTOP® Verschraubung

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® FPS

SILVYN® FD-PU

Im Innen- und Außenbereich

Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen

Aufbau

SKINTOP® MS-M Kabelverschraubung oder

SKINTOP® MS-SC-M EMV Anbindung

SILVYN® Schlauchverbindung mittels Innentülle und Überwurfmutter

Produkteigenschaften

Kombination von SILVYN® und SKINTOP®

Technische Daten

Material:

Basis Typ:

Körper: Messing vernickelt

Verschraubung Dichtung: CR/NBR

Schlauch Dichtung: TPE

Schutzart:

Kabelseitig: IP 68

Schlauchseitig:

IP 54 mit SILVYN® FPS, FD-PU

Temperaturbereich:

-30°C bis +100°C

Hinweis

Weitere Varianten mit Mehrfachdichteinsatz SKINTOP® DIX-M auf Anfrage

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



**SILVYN® MSK-M EE**

Artikel-nummer	Metrische Größe	Passend zu SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN® MSK-M für SILVYN® FPS / FD-PU		
55506070	12 x 1,5	7 x 10
55506071	16 x 1,5	10 x 14
55506072	20 x 1,5	13 x 17
55506073	25 x 1,5	16 x 21
55506074	32 x 1,5	22 x 27
55506075	40 x 1,5	29 x 36
55506076	50 x 1,5	38 x 45
55506077	63 x 1,5	48 x 56
SILVYN® MSK-SC-M für SILVYN® FPS / FD-PU		
55506100	12 x 1,5	7 x 10
55506101	16 x 1,5	10 x 14
55506102	20 x 1,5	13 x 17
55506103	25 x 1,5	16 x 21
55506104	32 x 1,5	22 x 27
55506105	40 x 1,5	29 x 36
55506106	50 x 1,5	38 x 45

SILVYN® MSK-M EE



SILVYN® EE-K SILVYN® FPS



SILVYN® EE-K SILVYN® FD-PU

