

SILVYN® MPC

Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage



Halogenfrei



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Robust



Temperaturbeständig



UV-resistent



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)

Aufbau

PG Anschlussgewinde
6-kant Zwischenstützen mit integrierter Schlauchaufnahme

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Produkteigenschaften

Staubschutz
Feuchtigkeitsschutz
Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz

Technische Daten

Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig Grau, RAL 7001
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP 65 mit gewellten Schläuchen IP 67 + IP 68 (2 bar) mit glatten Schläuchen
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



SILVYN® MPC

Artikel-nummer	PG Größe	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® SI	Passend zu SILVYN® SP/SP-PU	Passend zu SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR
SILVYN® MPC schwarz					
55502470	9	9,0	11 x 14		12
55502471	11	10.5	13 x 16	12 x 16	16
55502472	13.5	10.5	13 x 16	12 x 16	16
55502494	13.5	14.5		16 x 20	20
55502473	16	14.5		16 x 20	20
55502474	21	19,0		22 x 27	25
55502476	29	24.5			30
55502495	29	24.5			32
55502477	36	33,0			40
55502478	42	39,0			50
55502479	48	48,0			63
SILVYN® MPC grau					
55502496	9	9,0	11 x 14		12
55502497	11	10.5	13 x 16	12 x 16	16
55502498	13.5	10.5	13 x 16	12 x 16	16
55502499	13.5	14.5		16 x 20	20
55502451	16	14.5		16 x 20	20
55502452	21	19,0		22 x 27	25
55502453	29	24.5			30
55502454	29	24.5			32
55502455	36	33,0			40
55502456	42	39,0			50
55502457	48	48,0			63