

SILVYN® SPLIT COV

SILVYN® SPLIT COV ist ein teilbare Schlauchverschraubung zur nachträglichen Montage mit dem teilbaren Kabelschutzschlauch SILVYN® SPLIT.



Halogenfrei



Montagezeit



Temperaturbeständig



UV-resistent

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SPLIT

Maschinenbau

Elektroindustrie

Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen

Nutzen

Schnelle und einfache Montage

Nachträglich montierbare Schlaucheinführung

Bemerkung

UV- und witterungsbeständig

Produkteigenschaften

Inklusive teilbarer Gegenmutter

Technische Daten

Lieferfarbe:

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material:

PA halogenfrei

Temperaturbereich:

-40 °C bis +120 °C



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



SILVYN® SPLIT COV

Artikelnummer	Metrische Größe	PG Größe	Passend zu SILVYN® SPLIT
SILVYN® SPLIT COV (Gegenmutter inklusive)			
61806760		9	10
61806770		13.5	14
61806780		21	20
61806790		29	23
61806800		29	37
SILVYN® SPLIT COV-M (Gegenmutter nicht inklusive)			
61806680	16 x 1,5		10
61806681	20 x 1,5		14
61806682	25 x 1,5		20
61806683	32 x 1,5		23
61806684	40 x 1,5		37
61806685	50 x 1,5		45

SILVYN® SPLIT COV

