

SILVYN® SSV-M

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche



Optimale Zugentlastung



Robust

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülle:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Technische Daten

Material:

Körper: Messing vernickelt

O-Ring: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



SILVYN® SSV-M

Artikelnummer	Metrische Größe	SW mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® SCH	Passend zu SILVYN® SI	Passend zu SILVYN® SP	Passend zu SILVYN® SP-PU
SILVYN® SSV-M									
52002827	12 x 1,5/1	16	25,0	8,0	7,0	10 - 16 S	7 x 9		
52002828	12 x 1,5/2	19	25,0	8,0	9,0	10 - 16 S	9 x 12		
52002840	16 x 1,5/1	19	25,0	8,0	8,0	10 - 16 S	11 x 14	10 x 14	10 x 14
52002839	16 x 1,5/2	19	25,0	8,0	10,0	12 - 20 S	13 x 16	12 x 16	12 x 16
52002841	20 x 1,5/1	22	25,0	8,0	12,0	16 - 25 S	14 x 18		
52002842	20 x 1,5/3	25	25,0	8,0	15,5	20 - 32 S	18 x 23		
52002843	25x1,5	32	29,5	8,5	19,0	20 - 32 S	23 x 28	22 x 27	22 x 27
52002844	32x1,5	40	32,5	9,5	27,0	32 - 50 S	32 x 38	30 x 36	30 x 36
52002845	40x1,5	50	36,0	11,0	34,0	32 - 50 S		38 x 44	38 x 44
52002846	50x1,5	57	39,0	12,0	41,0	40 - 60 S		45 x 51	
52002847	63x1,5	67	43,0	12,0	46,0	40 - 60 S		49 x 56	

SILVYN® SSV-M

