

## SILVYN® KSE-M

Schnelle Montage  
Vibrationsschutz  
Zusätzliche Kabelzugentlastung  
Zusätzliche Kabelabdichtung  
Optimale EMV Anbindung



Maximaler Vibrationsschutz



Optimale Zugentlastung



Sicherheit



Integrierte SKINTOP® Verschraubung



Störsignale



UV-resistent

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:  
SILVYN® FPAS

Überall wo geschirmte Kabel und Leitungen zusätzlichen Schutz benötigen

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
EMV Kabelverschraubung  
Oberteil mit Rundum Verzahnung

### Produkteigenschaften

In schwarz UV- und Witterungsbeständig  
Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

### Technische Daten

Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Auf Anfrage:	Mit 45° Winkel Mit 90° Winkel
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	Messing vernickelt PA66 Halogenfrei
Schutzart:	Schlauch: IP66 Kabel: IP68
Temperaturbereich:	-30 °C bis +100 °C

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.





**SILVYN® KSE-M**

Artikelnummer	Metrische Größe	Klemmbereich in mm	Gewindelänge mm	Passend zu SILVYN® FPAS	Für Schlauch AØ mm
SILVYN® KSE-M schwarz					
55507105	16x1,5/1	4,5 - 9	12,0	13	13,0
55507115	16x1,5/2	4,5 - 9	12,0	16	15,8
55507125	20x1,5/1	7 - 12,5	12,0	16	15,8
55507135	20x1,5/2	7 - 12,5	12,0	21	21,2
55507145	25x1,5	9 - 16,5	12,0	28	28,5
55507155	32x1,5	11 - 21	15,0	34	34,5
55507165	40x1,5	19 - 28	15,0	42	42,5
55507175	50x1,5	27 - 35	15,0	54	54,5

**SILVYN® KSE-M**

