

55502470	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® MPC	

Die SILVYN® MPC ist eine Schlauchverschraubung aus Polyamid für glatte und gewellte Kunststoffschläuche.
Der Sechskant Zwischenstutzen mit integrierter Schlauchaufnahme ermöglicht eine optimale Montage.



Material:	PA 66
Eigenschaften:	Staubschutz Feuchtigkeitsschutz Zugfest
Beständig:	gegen Öl
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C
Farbe:	Schwarz (UV-Beständig) Grau (RAL 7001)

Norm Referenzen:



Bemerkungen: Halogen-, Phosphor- und Schwefelfrei

Schutzart: IP 65 mit gewellten Schläuchen
IP 67 mit glatten Schläuchen

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gesamt- länge mm	Kleinster Ø mm	Größter Ø mm	Gewinde- länge mm	SW
Schwarz						
5550 2470	SILVYN® MPC PG 9	37	9	23	10	23
5550 2471	SILVYN® MPC PG 11	39	10,5	25	10	25
5550 2472	SILVYN® MPC PG 13,5/1	37	10,5	25	10	25
5550 2494	SILVYN® MPC PG 13,5/2	37	14,5	25	10	25
5550 2473	SILVYN® MPC PG 16	40	14,5	30	11	30
5550 2474	SILVYN® MPC PG 21	42	19	37	12	37
5550 2476	SILVYN® MPC PG 21	42	24,5	41	12	41
5550 2495	SILVYN® MPC PG 29	44	24,5	45	12	45
5550 2477	SILVYN® MPC PG 36	45	33	60	12	60
5550 2478	SILVYN® MPC PG 42	51	39	60	12	60
5550 2479	SILVYN® MPC PG 48	52	48	73	12	73
grau						
5550 2496	SILVYN® MPC PG 9	37	9	23	10	23
5550 2497	SILVYN® MPC PG 11	39	10,5	25	10	25
5550 2498	SILVYN® MPC PG 13,5/1	37	10,5	25	10	25
5550 2499	SILVYN® MPC PG 13,5/2	37	14,5	25	10	25
5550 2451	SILVYN® MPC PG 16	40	14,5	30	11	30
5550 2452	SILVYN® MPC PG 21	42	19	37	12	37
5550 2453	SILVYN® MPC PG 21	42	24,5	41	12	41
5550 2454	SILVYN® MPC PG 29	44	24,5	45	12	45
5550 2455	SILVYN® MPC PG 36	45	33	60	12	60
5550 2456	SILVYN® MPC PG 42	51	39	60	12	60
5550 2457	SILVYN® MPC PG 48	52	48	73	12	73

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55502470DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

55502470	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® MPC	

Passende Schläuche:

SILVYN® SI
 SILVYN® SP
 SILVYN® SP-PU
 SILVYN® EL gewellt/glatt
 SILVYN® ELU gewellt/glatt
 SILVYN® ELÖ gewellt/glatt
 SILVYN® ELT gewellt/glatt
 SILVYN® ELR glatt

Zuordnungstabelle:

Bezeichnung	 SILVYN® SI	 SILVYN® SP/ SP-PU	 SILVYN® EL/ELÖ/ELT/ELR/ELU
SILVYN® MPC PG 9	11x14		12
SILVYN® MPC PG 11	13x16	12x16	16
SILVYN® MPC PG 13,5/1	13x16	12x16	16
SILVYN® MPC PG 13,5/2		16x20	20
SILVYN® MPC PG 16		16x20	20
SILVYN® MPC PG 21		22x27	25
SILVYN® MPC PG 21			30
SILVYN® MPC PG 29			32
SILVYN® MPC PG 36			40
SILVYN® MPC PG 42			50
SILVYN® MPC PG 48			63

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55502470DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------