

SILVYN® MPC 90° M

Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
90° Winkel ermöglicht optimale Montage



Halogenfrei



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Ölresistent



Optimale Zugentlastung



Robust



Temperaturbeständig



UV-resistent

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
90° Winkel mit integrierter Schlauchaufnahme

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Produkteigenschaften

Staubschutz
Feuchtigkeitsschutz
Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz

Technische Daten

Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig Grau, RAL 7001
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP 65 mit gewellten Schläuchen IP 67 + IP 68 (2 bar) mit glatten Schläuchen
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



SILVYN® MPC 90° M

Artikel-nummer	Metrische Größe	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® SI	Passend zu SILVYN® SP/SP-PU	Passend zu SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR
SILVYN® MPC 90° M schwarz					
55502480	16 x 1,5	10.5	13 x 16	12 x 16	16
55502481	20 x 1,5/1	10.5	13 x 16	12 x 16	16
55502482	20 x 1,5/2	14.5		16 x 20	20
55502483	25 x 1,5	19,0		22 x 27	25
55502484	32 x 1,5	24.5			32
55502485	40 x 1,5	33,0			40
SILVYN® MPC 90° M grau					
55502458	16 x 1,5	10.5	13 x 16	12 x 16	16
55502459	20 x 1,5/1	10.5	13 x 16	12 x 16	16
55502366	20 x 1,5/2	14.5		16 x 20	20
55502367	25 x 1,5	19,0		22 x 27	25
55502368	32 x 1,5	24.5			32
55502369	40 x 1,5	33,0			40