

SILVYN® SPLIT GMP-M

Schnelle Montage
Einfache Demontage



Halogenfrei



Montagezeit



Temperaturbeständig



UV-resistent

Bemerkung

UV- und witterungsbeständig



Technische Daten

Lieferfarbe:

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material:

PA halogenfrei

Temperaturbereich:

-40°C bis +120°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



SILVYN® SPLIT GMP-M

Artikelnummer	Metrische Größe
SILVYN® SPLIT GMP-M (Gegenmutter metrisch)	
61806686	16 x 1,5
61806687	20 x 1,5
61806688	25 x 1,5
61806689	32 x 1,5
61806691	40 x 1,5
61806692	50 x 1,5