

SILVYN® USK

Schnelle und einfache Montage
Vibrationsschutz
Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzhülse
SILVYN® FPS/ FD-PU
SILVYN® SP/SP-PU
Innenanwendungen
Leichte mechanische Beanspruchung

Aufbau

PG Anschlussgewinde
6 kant Zwischenstutzen
Einschraubhülse
Überwurfmutter

Bemerkung

Inklusive SILVYN® EE-K Innentülle

Produkteigenschaften

Grosse Schlüsselweiten

Technische Daten

Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	PP
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-10°C bis +110°C



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



SILVYN® USK

Artikelnummer	PG Größe	SW 1/2 mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® FD-PU/FPS	Passend zu SILVYN® SP/SP-PU
SILVYN® USK							
52005810	7	16 / 18	40,0	10,0	6,0	7 x 10	
52005820	9	21 / 23	41,0	10,0	9,0	10 x 14	10 x 14
52005830	11	24 / 27	41,0	10,0	11,0	13 x 17	12 x 16
52005840	13.5	26 / 29	41,0	10,0	13,0	15 x 19	14 x 18
52005850	16	29 / 32	42,0	11,0	14.5	16 x 21	16 x 20
52005860	21	36 / 40	48,0	11,0	19.5	22 x 27	22 x 27
52005870	29	45 / 49	48,0	12,0	27,0	29 x 36	30 x 36
52005880	36	53 / 58	48,0	12,0	36,0	38 x 45	38 x 44
52005900	48	65 / 70	57,0	15,0	46,0	48 x 56	49 x 56

SILVYN® USK

