

SILVYN® KSE

Schnelle Montage
Zusätzliche Kabelzugentlastung
Zusätzliche Kabelabdichtung
Optimale EMV Anbindung



Großer Klemmbereich



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Störsignale



UV-resistent



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch

SILVYN® RILL PA6

SILVYN® RILL PA12

Überall wo geschirmte Kabel und Leitungen zusätzlichen Schutz benötigen

Aufbau

PG Anschlussgewinde

EMV Kabelverschraubung

Grundkörper mit Innendichtung

Oberteil mit Rasthülse

Technische Daten

Lieferfarbe:

Schwarz, RAL 9005, UV-beständig

Material:

Polyamid

Messing vernickelt

Schutzart:

IP 68

Temperaturbereich:

-40°C bis +115°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



SILVYN® KSE

Artikel- nummer	PG Größe	Klemmbereich in mm	SW 1/2 mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Für Schlauch AØ mm	Passend zu SILVYN® RILL
SILVYN® KSE							
55001200	9	4 - 8	17 / 22	57,0	12,0	13,0	13
55001230	16	10 - 14	24 / 31	70,0	12,0	21,2	21
55001240	21	14 - 17,5	30 / 39	75,0	12,0	28,5	28

SILVYN® KSE

