

SILVYN® LKI-M

Schnelle und einfache Montage
Vibrationsschutz
Zugfest
Drehbar



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Platzbedarf

Info

Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® FPS
SILVYN® FD-PU
Roboterbau
Für drehbare Anwendungen

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde
Drehbares Oberteil mit integrierter Innentülle

Produkteigenschaften

Glatte Innenfläche
Schlanke Bauform

Technische Daten

Lieferfarbe:	Silbergrau, RAL 7001
Material:	PP
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-10°C bis +110°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.





SILVYN® LKI-M

Artikelnummer	Metrische Größe	SW mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® FPS/FD-PU
SILVYN® LKI-M						
55501400	12 x 1,5	16	38,0	10,0	5.5	7 x 10
55501410	16 x 1,5	19	39.5	10,0	9.5	10 x 14
55501420	20 x 1,5	22	42,0	10,0	11.5	13 x 17
55501430	25 x 1,5	27	48,0	11,0	14.5	16 x 21
55501440	32 x 1,5	35	58,0	12,0	19.5	22 x 27
55501450	40 x 1,5	45	59,0	12,0	27,0	29 x 36
55501460	50 x 1,5	54	62.5	12,0	35.5	38 x 45
55501470	63 x 1,5	65	68,0	15,0	46,0	48 x 56