

## SILVYN® ELÖ

SILVYN® ELÖ - Kunststoff-Spiral-Schutzschlauchprodukte mit Hart-PVC-Spirale in verschiedenen Ausführungen



Ölresistent



Montagezeit



Gute chemische Beständigkeit

### Nutzen

Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2  
Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite  
Biigsam  
Druckfest  
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System

### Anwendungsgebiete

Maschinenbau  
Werkzeugmaschinen  
Automatenbau  
Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen

### Produkteigenschaften

Ölbeständig  
Flexibel  
Glatte Innenwand  
Formstabil

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Letzte Änderung (08.09.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® ELÖ

### Aufbau

Integrierte Hart PVC Spirale  
Modifizierter Weich-PVC Mantel

### Bemerkung

Glatte Variante ist nicht Teil der UL Zulassung

### Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Grün, RAL 6001
Material:	Spezial-Weich-PVC-Mantel mit Hart-PVC-Spirale
Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® ELÖ**

Artikelnummer	Nenngröße	ID x AD mm	Biegeradius mm	Passend zu SILVYN® MPC-M/MPC 90° M	Passend zu SILVYN® MPC	Passend zu SILVYN® MPC 90°
<b>SILVYN® ELÖ</b>						
61751610	12	10 x 14,5	25	16/1	9	9
61751620	16	12 x 16,5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61751630	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61751640	25	22 x 27,5	45	25 x 1,5	21	21
61751650	30	25 x 30,5	55	32/1	21	21
61751660	32	28 x 33,5	60	32/2	29/2	29/2
61751670	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36
61751680	50	40 x 46,4	105	50 x 1,5	42	
61751690	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	
<b>SILVYN® ELÖ glatt</b>						
61751611	12	10 x 14,2	50	16/1	9	9
61751621	16	12 x 17,8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1
61751631	20	16 x 21,1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16
61751641	25	21 x 26,4	90	25x1,5	21	21
61751661	32	26,5 x 33,1	140	32/2	29/2	29/2
61751671	40	35,4 x 41,8	190	40 x 1,5	36	36
61751681	50	40 x 47,9	240	50 x 1,5	42	
61751691	63	51,3 x 59,7	270	63 x 1,5	48	

Letzte Änderung (08.09.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## SILVYN® ELÖ

