

61754005	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPAS	

SILVYN® FPAS hochflexibler Kunststoffschutzhlauch. Er besitzt eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einen hohen Rückverformungsgrad. Dieser gewellte Kabelschutzhlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden.



Material:	Polyamid (PA6)
Eigenschaften:	Formstabil Abriebfest Vibrationsfest Flammhemmend
Temperaturbereich:	Statisch: -40°C bis +120°C Dynamisch: -20°C bis 100 °C
Farbe:	Grau (RAL 7031) Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz:



Bemerkung:	Selbstverlöschend V2 nach UL94 Halogen-, Schwefel- und Phosphorfrei
Schutzart:	IP 66, IP 67, IP 68 und IP 69

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61754005DE Version: 05	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

61754005	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® FPAS	

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Durchmesser mm		Kleinsten Biegeradius mm
			innen	außen	
Grau					
6175 4000	SILVYN® FPAS	10	6,3	10,0	15
6175 4010	SILVYN® FPAS	13	9,8	13,0	25
6175 4020	SILVYN® FPAS	16	11,8	15,8	35
6175 4270	SILVYN® FPAS	18	14,2	18,5	40
6173 7253	SILVYN® FPAS	20	14,8	20,0	45
6175 4030	SILVYN® FPAS	21	16,7	21,2	45
6173 7163	SILVYN® FPAS	25	19,1	25,0	50
6175 4040	SILVYN® FPAS	28	22,8	28,5	50
6175 4050	SILVYN® FPAS	34	28,1	34,5	60
6175 4060	SILVYN® FPAS	42	35,5	42,5	70
6175 4070	SILVYN® FPAS	54	47,2	54,5	80
6175 4300	SILVYN® FPAS	67	56,3	67,2	130
Schwarz					
6175 4005	SILVYN® FPAS	10	6,3	10,0	15
6175 4015	SILVYN® FPAS	13	9,8	13,0	25
6175 4025	SILVYN® FPAS	16	11,8	15,8	35
6175 4275	SILVYN® FPAS	18	14,2	18,5	40
6173 7162	SILVYN® FPAS	20	14,8	20,0	45
6175 4035	SILVYN® FPAS	21	16,7	21,2	45
6173 7164	SILVYN® FPAS	25	19,1	25,0	50
6175 4045	SILVYN® FPAS	28	22,8	28,5	50
6175 4055	SILVYN® FPAS	34	28,1	34,5	60
6175 4065	SILVYN® FPAS	42	35,5	42,5	70
6175 4075	SILVYN® FPAS	54	47,2	54,5	80
6175 4305	SILVYN® FPAS	67	56,3	67,2	130

Zubehör:

SILVYN® FPAX-M
 SILVYN® FPAX 90° M
 SILVYN® FPAG-M
 SILVYN® FPAG 45° M
 SILVYN® FPAG 90° M
 SILVYN® KSE-M
 SILVYN® FPAG PG
 SILVYN® FPAG 90° PG
 SILVYN® FLEXILOK M
 SILVYN® FLEXILOK 90° M
 SILVYN® FLEXILOK PG
 SILVYN® FLEXILOK 90° M
 SILVYN® FCL
 SILVYN® FPAC

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61754005DE Version: 05	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------