61754005	**DATENBLATT**	LAPP
Gültig ab: 03.07.2018	**SILVYN® FPAS**	

SILVYN® FPAS hochflexibler Kunststoffschutzschlauch. Er besitzt eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einen hohen Rückverformungsgrad. Dieser gewellte Kabelschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden.



Material: Polyamid (PA6)

Eigenschaften:
Formstabil
Abriebfest
Vibrationsfest
Flammhemmend

Temperaturbereich:
Statisch: -40°C bis +120°C
Dynamisch: -20°C bis 100 °C

Farbe:
Grau (RAL 7031)
Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz:
UL FILENUMBER E308201

Bemerkung:
Selbstverlöschend V2 nach UL94
Halogen-, Schwefel- und Phosphorfrei

Schutzart: IP 66, IP 67, IP 68 und IP 69

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

MAST1 / 06.07.2018 / freigegeben

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Durchmesser mm		Kleinster Biegeradius mm
			innen	außen	
Grau					
6175 4000	SILVYN® FPAS	10	6,3	10,0	15
6175 4010	SILVYN® FPAS	13	9,8	13,0	25
6175 4020	SILVYN® FPAS	16	11,8	15,8	35
6175 4270	SILVYN® FPAS	18	14,2	18,5	40
6173 7253	SILVYN® FPAS	20	14,8	20,0	45
6175 4030	SILVYN® FPAS	21	16,7	21,2	45
6173 7163	SILVYN® FPAS	25	19,1	25,0	50
6175 4040	SILVYN® FPAS	28	22,8	28,5	50
6175 4050	SILVYN® FPAS	34	28,1	34,5	60
6175 4060	SILVYN® FPAS	42	35,5	42,5	70
6175 4070	SILVYN® FPAS	54	47,2	54,5	80
6175 4300	SILVYN® FPAS	67	56,3	67,2	130
Schwarz					
6175 4005	SILVYN® FPAS	10	6,3	10,0	15
6175 4015	SILVYN® FPAS	13	9,8	13,0	25
6175 4025	SILVYN® FPAS	16	11,8	15,8	35
6175 4275	SILVYN® FPAS	18	14,2	18,5	40
6173 7162	SILVYN® FPAS	20	14,8	20,0	45
6175 4035	SILVYN® FPAS	21	16,7	21,2	45
6173 7164	SILVYN® FPAS	25	19,1	25,0	50
6175 4045	SILVYN® FPAS	28	22,8	28,5	50
6175 4055	SILVYN® FPAS	34	28,1	34,5	60
6175 4065	SILVYN® FPAS	42	35,5	42,5	70
6175 4075	SILVYN® FPAS	54	47,2	54,5	80
6175 4305	SILVYN® FPAS	67	56,3	67,2	130

Zubehör:

SILVYN® FPAX-M
SILVYN® FPAX 90° M
SILVYN® FPAG-M
SILVYN® FPAG 45° M
SILVYN® FPAG 90° M
SILVYN® KSE-M
SILVYN® FPAG PG
SILVYN® FPAG 90° PG
SILVYN® FLEXILOK M
SILVYN® FLEXILOK 90° M
SILVYN® FLEXILOK PG
SILVYN® FLEXILOK 90° M
SILVYN® FCL
SILVYN® FPAC

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

MAST1 / 06.07.2018 / freigegeben