

61722240	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® EF	

Der Kabelschuttschlauch SILVYN® EF besteht aus einem wendelgewickelter Metallschlauch aus verzinktem Stahl mit einer Baumwollfaserdichtung und einem dicken glatten PVC Schutzmantel. Der Schuttschlauch kann beispielsweise im Maschinenbau, in Baufahrzeugen und Industrie eingesetzt werden.



Material: Schuttschlauch – Wendelgewickelter verzinkter Stahlband mit Baumwollfaser
Schlauchmantel – PVC

Eigenschaften: Druckfestigkeit: Klasse 4 (1250N) nach DIN EN 61386
Schlagfestigkeit: Klasse 4 (6J) nach DIN EN 61386
Zugfestigkeit: Klasse 4 (1000N) nach DIN EN 61386
Hohe Flexibilität
Bleifrei

Temperaturbereich: -25°C bis +70°C

Farbe: Grau

Norm Referenzen:



Schutzart: IP 67

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	NW Zoll	Durchmesser mm		Biegeradius mm		Gewicht kg/m
			Innen	Außen	Statisch	Dynamisch	
6172 2530	SILVYN EF 1/4" 6,4x11,5	1/4"	6,4	11,5	40	50	0,2
6172 2240	SILVYN EF 5/16" 10,1x14,4	5/16"	10,1	14,4	50	65	0,2
6171 2470	SILVYN EF 3/8" 12,6x17,8	3/8"	12,6	17,8	60	85	0,3
6171 2480	SILVYN EF 1/2" 16,0x21,1	1/2"	16,0	21,1	75	110	0,4
6171 2490	SILVYN EF 3/4" 21,0x26,4	3/4"	21,0	26,4	90	140	0,6
6171 2500	SILVYN EF 1" 26,5x33,1	1"	26,5	33,1	120	170	0,8
6171 2510	SILVYN EF 1 1/4" 35,1x41,8	1 1/4"	35,1	41,8	135	215	1,1
6171 2520	SILVYN EF 1 1/2" 40,3x47,8	1 1/2"	40,3	47,8	165	250	1,5
6171 2530	SILVYN EF 2" 51,6x59,9	2"	51,6	59,9	210	300	2,0

Passendes Zubehör: SILVYN® COMPACT M
SILVYN® COMPACT PG
SILVYN® COMPACT NPT
SILVYN® LTP-E

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61722240DE Version: 05	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------