



<b>DATENBLATT</b>	64400010
<b>SILVYN® AS-P</b>	gültig ab : 21.10.2005

Der Schutzschlauch SILVYN® AS-P, ist ein wendelgewickelter Metallschlauch mit eingehaktem Profil, Querschnitt rund, Profil kantig, PVC-Mantel. Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012 und flüssigkeitsdichte Installationen an Maschinen und Anlagen.



**Material:** Kaltband DC 03 nach EN10139  
verzinkt, Fe/Zn3  
Mantel PVC

**Eigenschaften:** Wetterfest, wasserdicht,  
weitgehend Säure-, Öl-,  
Seewasser fest  
Silikon-, Cadmiumfrei  
sehr flexibel  
hohe Zugfestigkeit  
Querdruckbelastbar

**Temperaturbereich:** -25°C bis + 80°C

**Approbationen:**

Schutzschlauch



**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Schlauch	Durchmesser mm		Kleinsten Biegeradius mm
		innen	außen	
6440 0010	SILVYN® AS-P 7	7	10	32
6440 0020	SILVYN® AS-P 9	10	14	40
6440 0030	SILVYN® AS-P 11	13	17	45
6440 0040	SILVYN® AS-P 13,5	15	19	52
6440 0050	SILVYN® AS-P 16	17	21	58
6440 0060	SILVYN® AS-P 21	22	27	72
6440 0070	SILVYN® AS-P 29	29	36	98
6440 0080	SILVYN® AS-P 36	38	45	118
6440 0090	SILVYN® AS-P 48	49	56	140

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB64400010DE	Blatt 1 von 2
---	------------------------	---------------



<b>DATENBLATT</b>	64400010
<b>SILVYN® AS-P</b>	gültig ab : 21.10.2005

**Passende Verschraubungen / Zubehör:**

SILVYN® MSK-M; MSK-SC-M; US-M; US;US-EDU-AS;

**Schutzart**

SILVYN® AS-P mit MSK-M/ MSK-SC-M Schlauchseitig **IP 65** Kabelseitig **IP 68**

SILVYN® AS-P mit US-M **IP 66**

SILVYN® AS-P mit US **IP 65**

Schlauch	Multi Schlauch-Kabelverschraubung	Multi Schlauch-Kabel EMV Verschraubung
SILVYN® AS-P 7	MSK-M 12 EDU	MSK-SC-M 12 EDU
SILVYN® AS-P 9	MSK-M 16 EDU	MSK-SC-M 16 EDU
SILVYN® AS-P 11	MSK-M 20 EDU	MSK-SC-M 20 EDU
SILVYN® AS-P 13,5		
SILVYN® AS-P 16	MSK-M 25 EDU	MSK-SC-M 25 EDU
SILVYN® AS-P 21	MSK-M 32 EDU	MSK-SC-M 32 EDU
SILVYN® AS-P 29	MSK-M 40 EDU	MSK-SC-M 40 EDU
SILVYN® AS-P 36	MSK-M 50 EDU	MSK-SC-M 50 EDU
SILVYN® AS-P 48	MSK-M 63 EDU	MSK-SC-M 63 EDU

Schlauch	Messing-Schlauchverschraubung	Messing-Schlauchverschraubung	Messing-endtülle
SILVYN® AS-P 7	US 7	US-M 10x1,0	US-EDU-AS 7
SILVYN® AS-P 9	US 9	US-M 12x1,5	US-EDU-AS 9
SILVYN® AS-P 11	US 11	US-M 16x1,5	US-EDU-AS 11
SILVYN® AS-P 13,5	US 13,5		US-EDU-AS 13,5
SILVYN® AS-P 16	US 16	US-M 20x1,5	US-EDU-AS 16
SILVYN® AS-P 21	US 21	US-M 25x1,5	US-EDU-AS 21
SILVYN® AS-P 29	US 29	US-M 32x1,5	US-EDU-AS 29
SILVYN® AS-P 36	US 36	US-M 40x1,5	US-EDU-AS 36
SILVYN® AS-P 48	US 48	US-M 50x1,5	US-EDU-AS 48

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB64400010DE	Blatt 2 von 2
---	------------------------	---------------