

SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M - Schlauchverschraubung für die Verwendung mit SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



UV-resistent



Temperaturbeständig



Robust



Optimale Zugentlastung



Ölresistent



Montagezeit



Mechanische Beständigkeit



Halogenfrei

Nutzen

Universell einsetzbar

Schnelle und einfache Montage

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)

Letzte Änderung (30.08.2016)

©2016 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® MPC-M

Produkteigenschaften

Staubschutz

Feuchtigkeitsschutz

Gewährleistet hohe Zugfestigkeit und mechanischen Schutz

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde

6-kant Zwischenstutzen mit integrierter Schlauchaufnahme

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001178 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Schutzschlauch- Verschraubung
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig Grau, RAL 7001
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP 65 mit gewellten Schläuchen IP 67 + IP 68 (2 bar) mit glatten Schläuchen
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® MPC-M

Artikelnummer	Metrische Größe	Lichte Weite mm	Passend zu SILVYN® SI	Passend zu SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR
SILVYN® MPC-M schwarz				
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	13
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16
55502462	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16
55502463	20 x 1,5/2	14,5	16 x 20	20
55502464	25 x 1,5	19	22 x 27	25
55502465	32 x 1,5/1	24,5	30	
55502469	32 x 1,5/2	24,5	32	
55502466	40 x 1,5	33	40	
55502467	50 x 1,5	39	50	
55502468	63 x 1,5	48	49 x 56	63
SILVYN® MPC-M grau				
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	13
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16
55502443	20 x 1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16
55502444	20 x 1,5/2	14,5	16 x 20	20
55502445	25 x 1,5	19	22 x 27	25
55502446	32 x 1,5/1	24,5	30	
55502447	32 x 1,5/2	24,5	32	
55502448	40 x 1,5	33	40	
55502449	50 x 1,5	39	50	
55502439	63 x 1,5	48	49 x 56	63