68100100	**DATENBLATT**	LAPP
Gültig ab: 03.07.2018	**SILVYN® FLEXILOK 90° M**	

SILVYN® FLEXILOK 90° M ist eine einteilige Schlauchverschraubung mit schnell Verschluss für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Sie ist passend für den Schlauch Typ SILVYN® FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, Schaltschrankbau und Gebäudeinstallation.



Material: PA66

Eigenschaften:
Schnelle Montage
Schmales Design
Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C

Farbe:
Grau (RAL 7031)
Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz: UL FILENUMBER E308201

Bemerkung: Phosphor-, Schwefel- und Halogenfrei

Schutzart: IP66

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewinde	Schlauch Ø mm	Gesamt länge mm	Gewinde länge mm	Außen Ø mm	Innen Ø mm
Schwarz							
6810 0100	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 16x1,5	16	44,5	11,5	21	10,5
6810 0105	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 20x1,5/1	16	46	13	21	14
6810 0110	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 20x1,5/2	21	49	13	26	14
6810 0115	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 25x1,5	28	60	15	34	19
6810 0120	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 32x1,5	34	69	16	41	24,5
Grau							
6810 0125	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 16x1,5	16	44,5	11,5	21	10,5
6810 0130	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 20x1,5/1	16	46	13	21	14
6810 0135	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 20x1,5/2	21	49	13	26	14
6810 0140	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 25x1,5	28	60	15	34	19
6810 0145	SILVYN® FLEXILOK 90° M	M 32x1,5	34	69	16	41	24,5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

MAST1 / 06.07.2018 / freigegeben