

SILVYN® MSK-M US

Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Höchste Kabelabdichtung
Schnelle und einfache Montage
Großer Klemmbereich
Verdrehsicher



Großer Klemmbereich



Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Robust



Sicherheit



Integrierte SKINTOP® Verschraubung



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU

Innenanwendungen / im Freien

Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen

Aufbau

Wahlweise:

SKINTOP® MS-M Kabelverschraubung oder

SKINTOP® MS-SC-M EMV Anbindung

SKINTOP® DIX Mehrfachdichteinsatz

SILVYN® Schlauchverbindung mittels Innentülle und Überwurfmutter

Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® metrisches Zubehör

Produkteigenschaften

Kombination von SILVYN® und SKINTOP®

Technische Daten

Material:

Basis Typ:

Körper: Messing vernickelt

Verschraubung Dichtung: CR/NBR

Schlauch Dichtung: TPE

Schutzart:

Kabelseitig: IP 68

Schlauchseitig:

IP 40 mit SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU

IP 65 mit SILVYN® AS-P

Temperaturbereich:

-30°C bis +100°C

Hinweis

Weitere Varianten mit Mehrfachdichteinsatz SKINTOP® DIX-M auf Anfrage

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

**SILVYN® MSK-M US**

Artikel-nummer	Metrische Größe	Passend für Schlauch AØ mm
SILVYN® MSK-M für SILVYN® AS		
55506080	12 x 1,5	10
55506081	16 x 1,5	14
55506082	20 x 1,5	17
55506083	25 x 1,5	21
55506084	32 x 1,5	27
55506085	40 x 1,5	36
55506086	50 x 1,5	45
55506087	63 x 1,5	56
SILVYN® MSK-M für SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU		
55506090	12 x 1,5	10
55506091	16 x 1,5	14
55506092	20 x 1,5	17
55506093	25 x 1,5	21
55506094	32 x 1,5	27
55506095	40 x 1,5	36
55506096	50 x 1,5	45
55506097	63 x 1,5	56
SILVYN® MSK-SC-M für SILVYN® AS		
55506110	12 x 1,5	10
55506111	16 x 1,5	14
55506112	20 x 1,5	17
55506113	25 x 1,5	21
55506114	32 x 1,5	27
55506115	40 x 1,5	36
55506116	50 x 1,5	45
SILVYN® MSK-SC-M für SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU		
55506120	12 x 1,5	10
55506121	16 x 1,5	14
55506122	20 x 1,5	17
55506123	25 x 1,5	21
55506124	32 x 1,5	27
55506125	40 x 1,5	36
55506126	50 x 1,5	45

SILVYN® MSK-M US



SILVYN® US-AS



SILVYN® AS



SILVYN® US-EDU-AS



SILVYN® EDU-AS

